



6019303505

W.1 Adapter natynkowy 3-kr poziomy 2 wejścia, IP55, szary

Specyfikacja techniczna

Pojemność

Liczba modułów	3
----------------	---

Wymiary

Wysokość	76 mm
Szerokość	218 mm
Głębokość	56 mm

Sprzęt

Z wejściem kablowym	Tak
---------------------	-----

Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż podłogowy
-----------	------------------

Materiały

Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Kolor	Szary
Kod RAL	7011
Wykończenie powierzchni	Mat

Akcesoria

Z ramką osłaniającą	Tak
---------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP55
Odporność na uderzenie IK	IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Tekst

Montaż	Do montażu poziomego
--------	----------------------

Uszczelka

Z pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu i dopasowanie do tynku