



6118913505

## W.1 Adapter natynkowy 1-kr, IP55, szary

### Specyfikacja techniczna

#### Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

#### Wymiary

Wysokość	76 mm
Szerokość	76 mm
Głębokość	56 mm

#### Sprzęt

Z wejściem kablowym	Tak
---------------------	-----

#### Instalacja, montaż

Pozycja montażu/połączenia	Poziomy, Pionowy
Montaż na	Montaż podłogowy

#### Materiały

Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Lakierowany
Kolor	Szary
Kod RAL	7011
Wykończenie powierzchni	Mat

#### Akcesoria

Z ramką osłaniającą	Tak
---------------------	-----

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP55
Odporność na uderzenie IK	IK05
Odporność na uderzenie	Nie

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

#### Tekst

Uszczelka	Z pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu i dopasowanie do tynku
-----------	--