



6719323505

## W.1 Adapter natynkowy 2-kr poziomy, 2 wejścia, IP55, szary

### Specyfikacja techniczna

#### Pojemność

Liczba modułów 2

#### Wymiary

Wysokość 76 mm

Szerokość 147 mm

Głębokość 56 mm

#### Sprzęt

Z wejściem kablowym Tak

#### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podłogowy

#### Materiały

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Kolor Szary

Kod RAL 7011

Wykończenie powierzchni Mat

#### Akcesoria

Z ramką osłaniającą Tak

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP55

Odporność na uderzenie IK IK05

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -15 - 30 °C

#### Tekst

Montaż Do montażu poziomego

Uszczelka

Z pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu i dopasowanie do tynku