



6719323512

### W.1 Adapter natynkowy 2-kr poziomy, 4 wejścia, IP55, biały

#### Specyfikacja techniczna

##### Pojemność

Liczba modułów 2

##### Wymiary

Wysokość 76 mm

Szerokość 147 mm

Głębokość 56 mm

##### Sprzęt

Z wejściem kablowym Tak

##### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podłogowy

##### Materiały

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Mat

##### Akcesoria

Z ramką osłaniającą Tak

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP55

Odporność na uderzenie IK IK05

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -15 - 30 °C

##### Tekst

Montaż Do montażu poziomego

Uszczelka

Z pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu i dopasowanie do tynku