



6719323515

W.1 Adapter natynkowy 2-kr poziomy, 4 wejścia, IP55, szary

Specyfikacja techniczna

Pojemność

Liczba modułów 2

Wymiary

Wysokość 76 mm

Szerokość 147 mm

Głębokość 56 mm

Sprzęt

Z wejściem kablowym Tak

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podłogowy

Materiały

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Kolor Szary

Kod RAL 7011

Wykończenie powierzchni Mat

Akcesoria

Z ramką osłaniającą Tak

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP55

Odporność na uderzenie IK IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -15 - 30 °C

Tekst

Montaż Do montażu poziomego

Uszczelka

Z pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu i dopasowanie do tynku