



6765091909

### S.1/B.3/B.7 Gniazdo z uz. i LED kontrolną z podwyż. ochr. st., biały

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

##### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

##### Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

##### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
---------------------------------	-----

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

##### Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe	31 mm
------------------------------	-------

Zakres głębokości wbudowania	32 mm
------------------------------	-------

Wysokość	71 mm
----------	-------

Szerokość	71 mm
-----------	-------

##### Materiały

Kolor	Biały
-------	-------

Kod RAL	9010
---------	------

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

Materiał	Tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

##### Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż podtynkowy
-----------	-------------------

##### Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów
----------------	--

##### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Z bolcem uziemiającym
--------------------------	-----------------------

Obrócona wkładka centralna	Nie
----------------------------	-----

Z pokrywą uchylną	Nie
-------------------	-----

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
--	-----

Z lampką sygnalizacyjną	Nie
-------------------------	-----

Z zamkiem	Nie
-----------	-----

**Aksesoria**

---

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

**Pojemność**

---

Liczba modułów	1
----------------	---

**Tekst**

---

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------

---

Ośłona	Ośłona centralna
--------	------------------

---

Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
---------	--

---

Powiązane serie	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1
-----------------	------------------------------------