



6765096015

### Q.1/Q.3 Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., czerwony, aks

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

##### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

##### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

##### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Klasa ochronności IP IP20

##### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

##### Materiały

Kolor Czerwony

Kod RAL 3003

Wykończenie powierzchni Aksamitny

Materiał Tworzywo duroplastyczne

##### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

##### Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów

##### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Z bolcem uziemiającym

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

##### Akcesoria

**Pojemność**

---

Liczba modułów	1
----------------	---

**Tekst**

---

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------

---

Osłona	Osłona centralna
--------	------------------

---

Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
---------	--

---

Powiązane serie	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
-----------------	------------------------------------