



6765098989

B.X/S.1 Gniazdo z uz. i LED kontrolną z podwyż. ochr. st., biały

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Klasa ochronności IP IP20

Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe 31 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 41,60 mm

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Z bolcem uziemiającym

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Aksesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pojemność

Liczba modułów 1

Tekst

Nadruk Bez nadruku

Ośłona Ośłona centralna

Ochrona Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)

Powiązane serie Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1