



6765101909

B.3/B.7 Gniazdo z uz. i podświetleniem orientacyjnym LED, biały

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochronności IP IP20

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 41,60 mm

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Z bolcem uziemiającym

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem	Nie
Aksesoria	
Posiada pole opisowe	Nie
Pojemność	
Liczba modułów	1
Tekst	
Nadruk	Bez nadruku
Ośłona	Ośłona centralna
Oświetlenie	Dodatkowa korzyść - połączenie gniazdka z lampką orientacyjną
Okablowanie	Możliwe okablowanie przelotowe, tym samym idealnie nadaje się do rozbudowy
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Powiązane serie	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1