



6765102089

R.1/R.3 Gniazdo z uz. z podświetleniem orientacyjnym LED, biały

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Klasa ochronności IP IP20

Wymiary

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 42 mm

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Z bolcem uziemiającym

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Akcesoria

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Tekst

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------

Ośłona	Ośłona centralna
--------	------------------

Oświetlenie	Dodatkowa korzyść - połączenie gniazdka z lampką orientacyjną
-------------	---

Okablowanie	Możliwe okablowanie przelotowe, tym samym idealnie nadaje się do rozbudowy
-------------	--

Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
---------	--

Powiązane serie	Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8
-----------------	------------------------------------