



6765106089

## Q.x Gniazdo z uz. i podświetleniem orientacyjnym LED, biały, aks

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

#### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

#### Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

#### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochronności IP	IP20

#### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

#### Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Aksamitny
Materiał	Tworzywo termoplastyczne

#### Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż podtynkowy
-----------	-------------------

#### Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów

#### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Z bolcem uziemiającym
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

**Akcesoria**

---

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

**Pojemność**

---

Liczba modułów	1
----------------	---

**Tekst**

---

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------

---

Osłona	Osłona centralna
--------	------------------

---

Oświetlenie	Dodatkowa korzyść - połączenie gniazdka z lampką orientacyjną
-------------	---

---

Okablowanie	Możliwe okablowanie przelotowe, tym samym idealnie nadaje się do rozbudowy
-------------	--

---

Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
---------	--

---

Powiązane serie	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
-----------------	------------------------------------