



6768803515

W.1 Gniazdo z uz. 2P+Z IP55 szary

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów 2-biegunowe z uziemieniem

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 250 V AC

Prąd znamionowy In 16 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa z zamykaną pokrywą, ręcznie blokowaną

Podłączenie

Rodzaj przyłącza z zaciskami wtykowymi

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja podwyższona ochrona przed dotykiem

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH Tak

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak

Wolne od halogenu Tak

withenhancedcontactprotection Tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza -15...30 °C

Temperatura przechowywania/transportu -50...50 °C

Oznaczenie

Główna linia projektowa Berker W.1

Instrukcje

Mechanizmy osiągają stopień ochrony IP55 tylko w przypadku montażu z obudową natynkową lub ramką do montażu podtynkowego.

Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK