



6768823512

W.1 Gniazdo z uziemieniem 2P+Z 2-kr poziome, 4 wejścia, kompletne, IP55, biały

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Zakres napięcia

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochronności IP	IP55

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe	0
------------------------------	---

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne

Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż podłogowy
-----------	------------------

Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Z bolcem uziemiającym
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Tak
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

Akcesoria	
Posiada pole opisowe	Nie
Pojemność Zakres obciążenia	
Liczba modułów	0
Tekst	
Nadruk	Bez nadruku
Osłona	Kompletna obudowa
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)