



6768823515

W.1 Gniazdo z uziemieniem 2P+Z 2-kr poziome, 4 wejścia, kompletne, IP55, szary

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
Liczba biegunów	2-biegunowe z uziemieniem

Konfiguracja

Liczba modułów	2
----------------	---

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy In	16 A

Materiał

Kolor	ciemnoszary
Kolor RAL	RAL 7011
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	z zaciskami wtykowymi
------------------	-----------------------

Przewód

Przewód	z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury
---------	---

Wypożenie

Uszczelka	z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku
-----------	--

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	05
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Ochrona	bez rozszerzonej ochrony styków
withenhancedcontactprotection	Tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

