



845712509

Integro Flow Gniazdo zasilania 12 V, mechanizm biały

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	20 A
-----------------	------

Zakres napięcia

Napięcie znamionowe	12 V
---------------------	------

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Końcówka pierścieniowa
------------------	------------------------

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochronności IP	IP20

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe	46 mm
------------------------------	-------

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Materiał	Tworzywo termoplastyczne

Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż podtynkowy
-----------	-------------------

Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Pojemność Zakres obciążenia

Liczba modułów	1
----------------	---

Tekst

Nadruk	Bez nadruku
Ośłona	Ośłona centralna
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków