



85121101

## R.classic/1930/Glas Elektroniczny sterownik załączający pojedynczy, mechanizm

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania 0,30 W

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

#### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

#### Tekst

Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
Montaż	Z pazurkami rozporowymi
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Wejście rozszerzone	Z wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestaw zwiern) z obsługą jednopoziomą i rozszerzeniem dla czujnika ruchu
Zasada ściemniania	Automatyczne ustawianie trybu przełączania zależnego od obciążenia (metoda autoDetect)