



85245188



IP20

S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Przycisk żaluzj. ster. żaluzj. i mech. zas., biały

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Czas ruchu żaluzji	2 mn
Funkcje dodatkowe ETS	funkcje dodatkowe ETS: +6 scen, tryb pracy, wskaźnik stanu, 2 x alarm
Funkcje quicklink	funkcje quicklink: żaluzje, 2 sceny, pamięć, sterowanie wymuszone, łącznik przyciskowy góra/dół

Połączenia

Protokół radiowy	KNX
------------------	-----

Moc

Moc nadajnika radiowego	< 10 mW
-------------------------	---------

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

Ustawienia

Czas przestawienia lameli	(regulowany) 50 ms...2.5 s
Minimalny czas przestawienia lameli	≈ 150 ms
Przestawienie lameli przy sygnale trwającym	< 1 s
Przestawienie lameli po naciśnięciu przycisku	< 0.4 s

Wyposażenie

Liczba kanałów radiowych	1
Liczba połączeń quicklink	maks. 20 nadajników/odbiorników
Trwała zmiana stanu na 2 min przy sygnale trwającym	> 1 s
Trwała zmiana stanu na 2 min po naciśnięciu przycisku	> 0.4 s
Czas przełączania przy zmianie kierunku	< 0.6 s

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...45 °C
Wilgotność względna (bez skroplin)	0...65 % (bez kondensacji)

Oznaczenie

Zastosowanie	sterownie żaluzji, KNX radiowy – systemy obsługi
Wtórna linia projektowa	B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7