



85655224



IP20

Q.x KNX RF quicklink przycisk radiowy 1-krotny płaski Berker.Net, alu

Specyfikacja techniczna

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	quicklink
--------------------------------	-----------

Zakres napięcia

Zakres napięcia pracy	3 - 3 V
-----------------------	---------

Sprzęt

Liczba kanałów	2
----------------	---

Współczynnik wypełnienia impulsu nadajnika	1 %
--	-----

Częstotliwość

Częstotliwość nadajnika radiowego	868,30 MHz
-----------------------------------	------------

Łączność

Protokół radiowy	KNX Radio
------------------	-----------

Kategoria odbiornika	2
----------------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Wymiary

Wysokość montażu	14 mm
------------------	-------

Materiały

Kolor	Aluminium
-------	-----------

Materiał	Tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

Tekst

Funkcja	Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, tryb pracy zał./wył., sterowanie 1 przyciskiem góra/dół, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
---------	---

Ochrona	Z zabezpieczeniem przed demontażem
---------	------------------------------------

Montaż	Do płaskiego montażu natynkowego i rozszerzenia kombinacji
--------	--