



85655226



IP20

Configuratiemodus
KNX-RF



Q.x KNX RF quicklink przycisk radiowy 1-krotny płaski Berker.Net, alu

Specyfikacja techniczna

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji quicklink

Napięcie

Zakres napięcia pracy 3 - 3 V

Sprzęt

Liczba kanałów 2

Współczynnik wypełnienia impulsu nadajnika 1 %

Częstotliwość

Częstotliwość nadajnika radiowego 868,30 MHz

Łączność

Protokół radiowy KNX Radio

Kategoria odbiornika 2

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Wymiary

Wysokość montażu 14 mm

Materiały

Kolor Antracyt

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Tekst

Funkcja Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, tryb pracy zał./wył., sterowanie 1 przyciskiem góra/dół, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Montaż Do płaskiego montażu natynkowego i rozszerzenia kombinacji