



85655288



IP20

Configuratiemodus  
KNX-RF



## S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr płaski biały

### Specyfikacja techniczna

#### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji quicklink

#### Napięcie

Zakres napięcia pracy 3 - 3 V

#### Sprzęt

Liczba kanałów 2

Współczynnik wypełnienia impulsu nadajnika 1 %

#### Częstotliwość

Częstotliwość nadajnika radiowego 868,30 MHz

#### Łączność

Protokół radiowy KNX Radio

Kategoria odbiornika 2

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

#### Wymiary

Wysokość montażu 14 mm

#### Materiały

Kolor Biały

Materiał Tworzywo termoplastyczne

#### Tekst

Funkcja Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, tryb pracy zał./wył., sterowanie 1 przyciskiem góra/dół, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Montaż Do płaskiego montażu natynkowego i rozszerzenia kombinacji