



85656131



**IP20**

## R.1/R.3 KNX RF przycisk radiowy 2-kr płaski z baterią słoneczną, czarny

### Specyfikacja techniczna

#### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji quicklink

#### Zakres napięcia

Zakres napięcia pracy 3 - 3 V

#### Sprzęt

Liczba kanałów 4

Współczynnik wypełnienia impulsu nadajnika 1 %

#### Częstotliwość

Częstotliwość nadajnika radiowego 868,30 MHz

#### Łączność

Protokół radiowy KNX Radio

Kategoria odbiornika 2

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

#### Wymiary

Wysokość montażu 14 mm

#### Materiały

Kolor Czarny

Materiał Tworzywo termoplastyczne

#### Tekst

Funkcja Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, tryb pracy zał./wył., sterowanie 1 przyciskiem góra/dół, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Napięcie Zasilanie elektryczne za pomocą ogniw solarnych

Montaż Do płaskiego montażu natynkowego i rozszerzenia kombinacji