



862542507

Integro Flow Gniazdo z uz. "USA/CANADA" NEMA 6-20 R, mechanizm, szary

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 20 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Klasa ochronności IP IP20

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 19 mm

Wysokość 55,50 mm

Szerokość 55,50 mm

Głębokość 28 mm

Materiały

Kolor Szary

Kod RAL 7038

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo NEMA

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pojemność

Liczba modułów

1

Tekst

Nadruk

Bez nadruku

Osłona

Osłona centralna

Ochrona

Bez zwiększonej ochrony styków

Powiązane serie

classic, flow, pure