



862542509

### Integro Flow Gniazdo z uz. "USA/CANADA" NEMA 6-20 R, mechanizm, biały

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 20 A

##### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

##### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

##### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Klasa ochronności IP IP20

##### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 19 mm

Wysokość 55,50 mm

Szerokość 55,50 mm

Głębokość 28 mm

##### Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo termoplastyczne

##### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

##### Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

##### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo NEMA

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

##### Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

**Pojemność**

Liczba modułów

1

**Tekst**

Nadruk

Bez nadruku

Osłona

Osłona centralna

Ochrona

Bez zwiększonej ochrony styków

Powiązane serie

classic, flow, pure