



862632501

Integro Gniazdo z uziemieniem standard USA/KANADA NEMA 5-15R, brązowy mat

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 15 A

Napięcie

Napięcie znamionowe 125 V

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Klasa ochronności IP IP20

Wymiary

Wysokość 55,50 mm

Szerokość 55,50 mm

Głębokość 27,80 mm

Materiały

Kolor Brązowy

Kod RAL 8017

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Instalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo NEMA

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Tekst

Ochrona Bez zwiększonej ochrony styków