



918252506

## Integro Flow Natynkowy pierścień dystansowy, szary

### Specyfikacja techniczna

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

#### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 59,30 mm |
| Szerokość | 59,30 mm |
| Głębokość | 10 mm    |

#### Sprzęt

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Z wejściem kablowym | Tak |
|---------------------|-----|

#### Instalacja, montaż

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Pozycja montażu/połączenia | Poziomy, Pionowy |
|----------------------------|------------------|

#### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |
| Kolor                   | Szary                    |
| Kod RAL                 | 7038                     |
| Wykończenie powierzchni | Połysk                   |

#### Akcesoria

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Z ramką osłaniającą | Nie |
|---------------------|-----|

#### Bezpieczeństwo

|                      |      |
|----------------------|------|
| Klasa ochronności IP | IP20 |
|----------------------|------|

#### Tekst

|                 |  |
|-----------------|--|
| Montaż          | Do redukcji głębokości montażu urządzeń i montażu natynkowego łączników i przycisków |
| Powiązane serie | flow   |