



926022505

Integro 12V Gniazdo USB ładowania A+A 5A; antracyt mat (10x)

Specyfikacja techniczna

Łączność

Typ złącza/wtyczki USB	A
------------------------	---

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego	8 - 34 V
-----------------------------	----------

Napięcie wyjściowe	5 - 5 V
--------------------	---------

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe	40 mm
------------------------------	-------

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

Sprzęt

Liczba wyjść	2
--------------	---

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie
-------------------------------	-----

Materiały

Kolor	Antracyt
-------	----------

Kod RAL	7021
---------	------

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne
----------	--------------------------

Obróbka	Stan surowy
---------	-------------

Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania	0,10 W
--------------------------------------	--------

Prąd elektryczny

Prąd wyjściowy	2500 mA
----------------	---------

Tekst

Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarcim i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
-------------	--

Wtykityki	Z 2 gniazdami USB typu A
-----------	--------------------------