



926022507

## Integro 12V Gniazdo USB ładowania A+A 5A; szary połysk (10x)

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

Zakres napięcia wejściowego	8 - 34 V
Napięcie wyjściowe	5 - 5 V

#### Sprzęt

Liczba wyjść	2
--------------	---

#### Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie

#### Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7038
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy

#### Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania	0,10 W
--------------------------------------	--------

#### Prąd elektryczny

Prąd wyjściowy	2500 mA
----------------	---------

#### Tekst

Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
Wtykityki	Z 2 gniazdami USB typu A