



926022509

Integro 12V Gniazdo USB ładowania A+A 5A; biały połysk (10x)

Specyfikacja techniczna

Łączność

Typ złącza/wtyczki USB A

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego 8 - 34 V

Napięcie wyjściowe 5 - 5 V

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe 40 mm

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Sprzęt

Liczba wyjść 2

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Z bezpiecznikiem miniaturowym Nie

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Obróbka Stan surowy

Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania 0,10 W

Prąd elektryczny

Prąd wyjściowy 2500 mA

Tekst

Bezpiecznik Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)

Wtykityki Z 2 gniazdami USB typu A