



926032501

Integro 12V Gniazdo USB ładowania A 3A; brązowy mat (10x)

Specyfikacja techniczna

Łączność

Typ złącza/wtyczki USB	A
------------------------	---

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego	8 - 34 V
Napięcie wyjściowe	5 - 5 V

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe	40 mm
------------------------------	-------

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

Sprzęt

Liczba wyjść	1
--------------	---

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie

Materiały

Kolor	Brązowy
Kod RAL	8017
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne

Prąd elektryczny

Prąd wyjściowy	3000 mA
----------------	---------

Tekst

Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
Wtykityki	Z gniazdem USB typu A