



926032505

Integro 12V Gniazdo USB ładowania A 3A; antracyt mat (10x)

Specyfikacja techniczna

Łączność

Typ złącza/wtyczki USB A

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego 8 - 34 V

Napięcie wyjściowe 5 - 5 V

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe 40 mm

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Sprzęt

Liczba wyjść 1

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Z bezpiecznikiem miniaturowym Nie

Materiały

Kolor Antracyt

Kod RAL 7021

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Prąd elektryczny

Prąd wyjściowy 3000 mA

Tekst

Bezpiecznik Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)

Wtykityki Z gniazdem USB typu A