



926202505

Integro Gniazdo USB ładowania podwójne A+C, 230V, 3.0 A; biały, mat

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego	230 - 230 V
Napięcie wyjściowe	5 - 5 V

Wymiary

Wysokość	55,50 mm
Szerokość	55,50 mm
Głębokość	40 mm
Zakres głębokości wbudowania	31 mm

Sprzęt

Liczba wyjść	2
--------------	---

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie

Materiały

Kolor	Antracyt
Kod RAL	7021
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne

Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania	0,15 W
--------------------------------------	--------

Prąd elektryczny

Prąd wyjściowy	3000 mA
----------------	---------

Tekst

Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Wtykityki	Z gniazdem USB typu A + typ C