



936522524

## Integro Flow Łącznik klawiszowy, 2-bieg., stal szl, lak

### Specyfikacja techniczna

#### Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz pojedynczy

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Prąd przełączania 16 A

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

#### Materiały

Kolor Stal szlachetna

Kod RAL 9022

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Stal szlachetna, Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Lakierowany

#### Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy z centralną plakietką osłonową

#### Łączność

Rodzaj montażu Instalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

#### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 10 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 13 mm

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP44

Odporność na uderzenie IK IK05

#### Tekst

Montaż Do mocowania śrubowego

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Oświetlenie Bez podświetlenia (nie może być podświetlony)

Rodzaj łącznika 2-biegowy wył.