



936712501

## Integro Flow łącznik klaw. przyc., zwierny, brąz

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd przełączania 10 A

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

#### Architektura

Liczba biegunów 1

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Typ przycisku Przycisk pojedynczy

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

#### Materiały

Kolor Brązowy

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Przezroczysty Nie

#### Wymiary

Głębokość 25 mm

Zakres głębokości wbudowania 10 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 13 mm

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP44

#### Tekst

Nadruk Bez nadruku

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Powiązane serie flow, pure

Systemy powiązane Berker integro