



936712524

Integro Flow Łącznik klaw. przyc., zwierny, stal szl, lak

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Architektura

Liczba biegunów 1

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Typ przycisku Przycisk pojedynczy

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

Materiały

Kolor Stal szlachetna

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Stal szlachetna, Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Lakierowany

Przezroczysty Nie

Wymiary

Głębokość 24,10 mm

Zakres głębokości wbudowania 10 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 13 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP44

Odporność na uderzenie IK IK05

Tekst

Montaż Do mocowania śrubowego

Nadruk Bez nadruku

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi