



936712568

Integro Flow łącznik klaw. przyc., zwierny, chrom lak

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd przełączania	10 A
-------------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Architektura

Liczba biegunów	1
-----------------	---

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
-------------------	---

Typ przycisku	Przycisk pojedynczy
---------------	---------------------

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie
---	-----

Materiały

Kolor	Chrom
-------	-------

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

Materiał	Tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

Obróbka	Chromowany, Lakierowany
---------	-------------------------

Przezroczysty	Nie
---------------	-----

Wymiary

Głębokość	25 mm
-----------	-------

Zakres głębokości wbudowania	10 mm
------------------------------	-------

Wbudowane puszkę podtynkowe	13 mm
-----------------------------	-------

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP44
----------------------	------

Tekst

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
----------------	-----------------------

Powiązane serie	flow, pure
-----------------	------------

Systemy powiązane	Berker integro
-------------------	----------------