

9367509

**Integro Łącznik wieloklawiszowy przyciskowy, seryjny, biały, połysk**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd przełączania 10 A

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Architektura**

Liczba biegunów 2

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Liczba przycisków 2

Typ przycisku Przycisk seryjny

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

**Materiały**

Kolor Biały

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Przezroczysty Nie

**Łączność**

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

**Wymiary**

Głębokość 25 mm

Zakres głębokości wbudowania 10 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 13 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP IP20

Odporność na uderzenie IK IK05

**Tekst**

Nadruk Bez nadruku

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Zacisk Wspólny zacisk wejściowy

Powiązane serie classic, flow, pure

Systemy powiązane Berker integro