



936752507

Integro Flow Łącznik wieloklaw. przyciskowy, szary

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd przełączania 10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Architektura

Liczba biegunów 2

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 2

Typ przycisku Przycisk seryjny

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

Materiały

Kolor Szary

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Przezroczysty Nie

Wymiary

Głębokość 25 mm

Zakres głębokości wbudowania 10 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 13 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Tekst

Nadruk Bez nadruku

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Zacisk Wspólny zacisk wejściowy

Powiązane serie flow, pure

Systemy powiązane Berker integro