



936752509

## Integro Flow łącznik wieloklaw. przyciskowy biały

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd przełączania 10 A

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

#### Architektura

Liczba biegunów 2

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 2

Typ przycisku Przycisk seryjny

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

#### Materiały

Kolor Biały

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Przezroczysty Nie

#### Wymiary

Głębokość 25 mm

Zakres głębokości wbudowania 10 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 13 mm

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

#### Tekst

Nadruk Bez nadruku

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Zacisk Wspólny zacisk wejściowy

Powiązane serie flow, pure

Systemy powiązane Berker integro