



936752518

Integro łącznik wieloklaw. przyciskowy, chrom

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd przełączania 10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Architektura

Liczba biegunów 2

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 2

Typ przycisku Przycisk seryjny

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

Materiały

Kolor Chrom

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Chromowany, Powlekany

Przezroczysty Nie

Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Wymiary

Głębokość 25 mm

Zakres głębokości wbudowania 10 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 13 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Tekst

Nadruk Bez nadruku

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Zacisk Wspólny zacisk wejściowy

Powiązane serie classic, flow, pure

Systemy powiązane Berker integro