



937722509

Integro Flow łącznik klaw. przyc. podświetlany z czerw. socz., biały

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd przełączania 10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Architektura

Liczba biegunów 1

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Typ przycisku Przycisk pojedynczy

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

Materiały

Kolor Biały

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Przezroczysty Nie

Wymiary

Głębokość 24,10 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 13 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP44

Tekst

Nadruk Bez nadruku

Oświetlenie Z wbudowaną lampą jarzeniową, Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Powiązane serie flow, pure

Systemy powiązane Berker integro