



9418505

### Integro Flow Gniazdo SCHUKO, mechanizm, czarny, mat

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

##### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

##### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

##### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochronności IP IP44

##### Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe 32 mm

Wysokość 55,50 mm

Szerokość 55,50 mm

##### Materiały

Kolor Czarny

Kod RAL 9005, 9011

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

##### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

##### Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Instalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe

##### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

**Aksesoria**

Posiada pole opisowe

Nie

**Pojemność**

Liczba modułów

1

**Tekst**

Nadruk

Bez nadruku

Osłona

Osłona centralna

Ochrona

Bez zwiększonej ochrony styków

Powiązane serie

classic, flow, pure