



941952502

Integro Flow Gniazdo SCHUKO z podwyż. ochr. st. biały

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochronności IP IP44

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe 32 mm

Wysokość 55,50 mm

Szerokość 55,50 mm

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Instalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Aksesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Tekst

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------

Ośłona	Ośłona centralna
--------	------------------

Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
---------	--

Powiązane serie	flow
-----------------	------