



9451705

Integro Flow Gniazdo zasilające 12 V, samochodowe, mechanizm, czarny, mat

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Wbudowana instalacja
--------	----------------------

Konfiguracja

Liczba modułów	1
----------------	---

Połączenia

Szerokość wtyczki	6.3 mm
-------------------	--------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	24 V
Napięcie znamionowe	12 V
Częstotliwość	- Hz
Prąd znamionowy In	maks. 16 A

Wymiary

Głębokość montażu	30 mm
wielkość płaskiej wtyczki (szerokość x grubość)	6.3 x 0.8 mm
grubość wtyczki	0.8 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa	Plakietka centralna
---------	---------------------

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	czarny
Kolor	czarny
Kolor	czarny
Kolor RAL	RAL 9011
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

Instalacja / Montaż

Montaż	do podłączenia śrubowego
--------	--------------------------

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	z podłączeniem wtyczki płaskiej
------------------	---------------------------------

Norma

Normy	DIN EN ISO 4165
-------	-----------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie

Wtórna linia projektowa

Berker Integro Classic, Berker Integro Pure, Berker
Integro Flow