



945172509

Integro Flow Gniazdo zasilające 12 V, samochodowe biały

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Liczba modułów	1
----------------	---

Połączenia

Szerokość wtyczki	6.3 mm
-------------------	--------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	24 V
Napięcie znamionowe	12 V
Częstotliwość	- Hz
Prąd znamionowy In	maks. 16 A

Wymiary

Głębokość montażu	30 mm
Głębokość zabudowy puszek podtynkowych	1 mm
wielkość płaskiej wtyczki (szerokość x grubość)	6.3 x 0.8 mm
grubość wtyczki	0.8 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa	Plakietka centralna
---------	---------------------

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo termoplastyczne
ismetalliccolour	Nie

Instalacja / Montaż

Montaż	do podłączenia śrubowego
--------	--------------------------

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	z podłączeniem wtyczki płaskiej
------------------	---------------------------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	05
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak

Oznaczenie

Główna linia projektowa	Berker Integro mechanizmy modułowe
-------------------------	------------------------------------

