



947132505

### Integro Gniazdo SCHUKO 45° z dioda kontrolną, SNAP-IN 2 mm, ant

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

##### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

##### Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

##### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
---------------------------------	-----

Odporność na uderzenie IK	IK05
---------------------------	------

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

##### Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe	32 mm
-----------------------------	-------

Wysokość	55 mm
----------	-------

Szerokość	55 mm
-----------	-------

Głębokość	42 mm
-----------	-------

##### Materiały

Kolor	Antracyt
-------	----------

Kod RAL	7021
---------	------

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

Materiał	Tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

##### Łączność

Rodzaj montażu	Połączenie śrubowe, Montaż zatrzaskowy
----------------	----------------------------------------

##### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
--------------------------	--------

Obrócona wkładka centralna	Tak
----------------------------	-----

Z pokrywą uchylną	Nie
-------------------	-----

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
------------------------------------------	-----

Z lampką sygnalizacyjną	Tak
-------------------------	-----

##### Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

##### Pojemność

**Tekst**

---

Nadruk	Bez nadruku
Osłona	Osłona centralna
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Powiązane serie	classic, flow, pure

---