



947782503

Integro Flow Gniazdo SCHUKO cz

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochronności IP IP44

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe 32 mm

Zakres głębokości wbudowania 32,70 mm

Wysokość 55,50 mm

Szerokość 55,50 mm

Materiały

Kolor Czarny

Kod RAL 9005, 9011

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Instalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Aksesoria

Posiada pole opisowe

Nie

Pojemność

Liczba modułów

1

Tekst

Nadruk

Bez nadruku

Osłona

Osłona centralna

Ochrona

Bez zwiększonej ochrony styków

Powiązane serie

classic, flow, pure