



961952501

## Integro Flow Gniazdo z uz.z podwyż. ochr. st., brąz

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

#### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochronności IP IP44

#### Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe 29 mm

Wysokość 55,50 mm

Szerokość 55,50 mm

#### Materiały

Kolor Brązowy

Kod RAL 8017

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

#### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

#### Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Instalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe

#### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Z bolcem uziemiającym

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

**Aksesoria**

---

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

**Pojemność**

---

Liczba modułów	1
----------------	---

**Tekst**

---

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------

---

Ośłona	Ośłona centralna
--------	------------------

---

Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
---------	--

---

Powiązane serie	flow
-----------------	------