



962562505

## Integro Flow Gniazdo z uz. "Australia", ant

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 15 A

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

#### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochronności IP IP20

#### Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe 16 mm

Wysokość 55,50 mm

Szerokość 55,50 mm

#### Materiały

Kolor Antracyt

Kod RAL 7021

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

#### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

#### Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

#### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Standard australijski AS/NZS 3112

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

**Aksesoria**

---

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

**Pojemność**

---

Liczba modułów	1
----------------	---

**Tekst**

---

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------

---

Ośłona	Ośłona centralna
--------	------------------

---

Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków
---------	--------------------------------

---

Powiązane serie	classic, flow, pure
-----------------	---------------------