




962572506

Integro Flow Gniazdo bez uz. "Standard Euro-Amerykański", szary

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Wbudowana instalacja
Liczba biegunów	2-biegunowy

Konfiguracja

Liczba modułów	1
----------------	---

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50 Hz
Prąd znamionowy In	10 A

Wymiary

Głębokość zabudowy puszek podtynkowych	32 mm
--	-------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa	Plakietka centralna
---------	---------------------

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	jasnoszary
Kolor	stalowy
Kolor	szary
Kolor RAL	RAL 7038
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat
ismetalliccolour	Nie

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60884-1
Rodzaj przyłącza	z zaciskami śrubowymi

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	podwyższona ochrona przed dotykiem
Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	Zaciski śrubowe

Norma

Norma	GB 1002
-------	---------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	05
Ochrona	rozszerzona ochrona styków
withenhancedcontactprotection	Tak
Oznaczenie	
Główna linia projektowa	Berker Integro mechanizmy modułowe
Wtórna linia projektowa	Berker Integro mechanizmy modułowe, Berker Integro Classic, Berker Integro Flow, Berker Integro Pure