



9626205

Integro Flow Gniazdo z uz. "Standard brytyjski" z podwyż. ochr. styków, czarny

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 13 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochronności IP IP20

Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe 20 mm

Wysokość 55,50 mm

Szerokość 55,50 mm

Materiały

Kolor Czarny

Kod RAL 9005, 9011

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Instalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Standard brytyjski

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Aksesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Tekst

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------

Ośłona	Ośłona centralna
--------	------------------

Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
---------	--

Powiązane serie	classic, flow, pure
-----------------	---------------------